



# Tubos LED Ecofit T8

## ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV

Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 600 mm, 110-220 V, 8 W, 17-18W TL-D, 6500 K, 800 lm, 15000 hora(s)

Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 600 mm, 110-220 V, 8 W, LED alternative to 17-18W TL-D, 6500 K, 800 lm, 15000 hora(s), 100 lm/W, G13, Cristal

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDtube
Periodo de garantía	1 años
Información técnica sobre la luz	
Código de color	765 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso	800 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Consistencia de color	<7
Índice de producción de color (IRC)	70
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	8 W
Corriente de la lámpara (máx.)	133 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	76 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	110-220 V
LED alternative to fluorescent lamp power	17-18W TL-D
Compatibilidad de balastos	Red eléctrica
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	50 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Cristal
Forma del foco	T8

# Tubos LED Ecofit T8

Peso neto (pieza)	0.090 kg
-------------------	----------

## Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Si
Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C

## Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplica
------------------------	-----------


## Información del producto

Nombre del producto del pedido	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV
--------------------------------	--

Nombre del producto completo	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV
------------------------------	--



Código del pedido	929003561711
N.º de material (12NC)	929003561711
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677580360
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	50046677580365

## Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV	25.7 mm	28 mm	588.5 mm	595.5 mm	602.5 mm

## Datos fotométricos




General uniform lighting - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV

Light Distribution Diagram - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV



# Tubos LED Ecofit T8

## Datos fotométricos





Spectral Power Distribution Colour - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV

## Lifetime



LifetimeVsTc

Life Expectancy Diagram




FailureRate

Lumen Maintenance Diagram - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV

## Tubos LED Ecofit T8

### Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV

