



CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 tuntia

CorePro LED PLT 4P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä tuote sopii erinomaisesti korvauslampuksi yleisvalaistuskohteisiin: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	GX24Q-2 Rotatable end-cap
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia
Kytkeäjaksojen määrä	200 000
Lampun tyyppi	LED
Hyötyvalovirta	Sphere
Takuuaika	3 vuotta
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	120 °
Valovirta	720 lm
Väri nimike	White (WH)
Väri lämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	110 lm/W
Väri yhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	82
Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöään lopussa (nim.)	70 %

Fotobiologinen turvallisuus (EN 62471)	RG1
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Verkkotaajuus	20K-80K Hz
Tulotaajuus	20 000-80 000 Hz
Tehonkulutus	6,5 W
Lampun virta (maks.)	300 mA
Lampun virta (min.)	150 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 % valotehoon	0,5 s
Tehokerroin	0,9
Jännite (nim.)	20-60 V
Vastaavan perinteisen lampun teho	18W PL-T
Kytkeäjänsäysvirta verkkovirrassa	-
Lamppujen enimmäismäärä B-tyypin 10 A:n johdonsuojakatkaisijassa (verkkovirtakäyttö)	-
Lamppujen max. määrä B-tyypin 10 A:n johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin, ei komp.kondensaat.)	-

CorePro LED PLT 4P

Lamppujen max. määrä B-tyypin 10 A:n johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin & komp.kondensaattori)	-
Lamppujen enimmäismäärä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijassa (verkkovirtakäyttö)	-
Lamppujen max. määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin, ei komp.kondensaatt.)	-
Lamppujen max. määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (magn. kuristin & komp.kondensaattori)	-
Yhteensopiva liitäntälaitte	HF

Käyttölämpötila

Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.)	65 °C
----------------------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite	Matta
Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	103 mm
Lampun muoto	PL-T
Nettopaino	0,115 kg

Merkinnät ja luokitukset

Energiatohokkuusluokka	F
------------------------	---

Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksynyt	RoHS-direktiivin mukainen KEMA Keur -sertifikaatti
Energiankulutus kWh/1 000 h	7 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1361420
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Käyttölämpötila-alue	-20...+35 °C


Käyttökohteiden olosuhteet

Langaton tekniikka	Ei sovellettavissa
--------------------	--------------------

Tuotetiedot

Tuotteen nimi	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
Tuotteen nimi	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
EOC-koodi	871951448776500
Sähkönumero	4922932
12NC-koodi	929003576302
12NC-koodi	929003576302
Sähkönumero	4922932
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8719514487765
Tuotepakkausten määrä laatikossa	20
Laatikon EAN-koodi	8719514487772



Mittapiirros



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm


CorePro LED PLT 4P

Valonjakotiedot




General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

Käyttöikä




Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2



Life Expectancy Diagram

CorePro LED PLT 4P

Käyttöikä



FailureRate

LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

