



# CorePro LED PLT 4P



## CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 hr

CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 hr, 122 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Kunststof, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX24Q-3 Rotatable end-cap
Nominale levensduur	30.000 hr
Schakelcyclus	200.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	3 jaar

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	120 graden
Lichtstroom	1.100 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	122 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	82
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	20K-80K Hz
Ingangsfrequentie	20 K tot 80 K Hz
Energieverbruik	9 W
Lampstroom (max.)	400 mA
Lampstroom (min.)	250 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	20-60 V
LED alternative to fluorescent lamp power	26W PL-T
Aanloopstroom op netspanning	-
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	-
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	-

## CorePro LED PLT 4P

Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Compatibiliteit met VSA	HF
<b>Operationele temperatuur</b>	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
<b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>	
Dimbaar	Nee
<b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b>	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	127 mm
Lampvorm	PL-T
Nettogewicht (per stuk)	0,124 kg
<b>Keurmerken en classificaties</b>	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS KEMA Keurcertificaat

Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh
EPREL-registratienummer	1361423
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C t/m 35 °C


### Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

### Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3
Volledige productnaam	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3
Full EOC	871951448782600
Bestelcode	8719514487826
Materiaalnr. (12NC)	929003576602
Lokale code	8719514487826
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514487826
Numerator - Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC - Case	8719514487833


## Maatschets




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm

# CorePro LED PLT 4P


## Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3




General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

## Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3



Life Expectancy Diagram

# CorePro LED PLT 4P

## Levensduur



FailureRate

LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

