



CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3

CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, 32W PL-T, 4000 K, 1800 lm, CRI 82, 30000 time(r)

CorePro LED PLT 4P er en LED-lyskilde integrert i en tradisjonell formfaktor for lysrør. Dette produktet er den perfekte løsningen for oppgradering på bruksområder innen generell belysning: Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GX24Q-3 Rotatable end-cap
Nominell levetid	30 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Garantiperiode	3 år
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 grad(er)
Lysytelse	1 800 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	120 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	20K-80K Hz
Inngangsfrekvens	20-80 K Hz
Effektforbruk	15 W
lyskildestrom (maks.)	400 mA
lyskildestrom (min.)	250 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spenning (nom.)	20-60 V
LED alternative to fluorescent lamp power	32W PL-T
Startstrøm ved nettstrøm	-
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uten kompensasjonskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM-forkobling med kompensasjonskondensator.	-

CorePro LED PLT 4P

Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uten kompensasjonskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med kompensasjonskondensator.	-
Forkoblingskompatibilitet	HF

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	141 mm
Lyspæreform	PL-T
Nettvekt (stykk)	0,129 kg

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitet, klasse	E
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS KEMA-Keur-sertifikat

Energiforbruk kWh/1000 t	15 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1361425
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 35 °C

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3
Fullstendig produktnavn	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3
Full EOC	871951448786400
Lokal kodebeskrivelse	3843235
Bestillingskode	929003576802
Materialenr. (12NC)	929003576802
Lokal bestillingskode	3843235
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514487864
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8719514487871



Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm


CorePro LED PLT 4P

Fotometriske data





General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3

Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3

Levetid




FailureRate

Life Expectancy Diagram

CorePro LED PLT 4P

Levetid



LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3

