



CorePro Plastic LEDbulbs

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827

CorePro, LEDbulb, A60S, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro, LEDbulb, A60S, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	E27
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Цикл перемикання	50 000
Технології освітлення	LEDbulb
Еталон вимірювання потоку	Sphere
Гарантійний період	2 років
Світлотехнічні	
Код кольору	827 [CCT of 2700K]
Кут променя (ном.)	200 °
Світловий потік	470 lm
Позначення кольору	Теплий білий (WW)
Корельована колірна температура (ном.)	2700 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	95 lm/W
Однорідність кольору	<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %

Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471	RGO
Експлуатаційні й електричні	
Частота мережі	50 to 60 Hz
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність	4,9 W
Струм у лампі (ном.)	45 mA
Еквівалент потужності у ватах	40 W
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Світло з очікуванням розігріву 60 %	0,5 s
Коефіцієнт потужності (частка)	0,4
Напруга (ном.)	220-240 V
Температура	
Макс. T-Case (ном.)	80 °C
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi

CorePro Plastic LEDbulbs

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Матовий
Матеріал лампи	Пластик
Форма лампи	A60S
Вага нетто (шт.)	0,028 kg


Затвердження й застосування

Клас енергоефективності	F
Споживання енергії кВт/1000 год	5 kWh
Реєстраційний номер EPREL	1354585
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так
Комфорт для очей	Так
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння 1 відповідно до EN 61000-3-3	
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +45 °C

Дані про виріб



Назва замовленого виробу	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827
Повна назва виробу	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827
Повний код виробу	871869657757800
Код замовлення	929003603202
Номер матеріалу (12NC)	929003603202
Чисельник – кількість в упаковці	1
EAN/UPC – продукт/упаковка	8718696577578
Чисельник – упаковок у зовнішній коробці	10
EAN/UPC – корпус	8720169165373

Розміри



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm

Фотометричні дані




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827

CorePro Plastic LEDbulbs

Фотометричні дані



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827

Термін служби



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827

