



MASTER UltraEfficient LED- lyspære



MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE

MASTER, LEDbulb, A60 , 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass

MASTER, LEDbulb, A60 , 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	E27	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell levetid	50 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Brytersyklus	500 000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LEDbulb	Drift og elektronikk	
Referanse for fluksmåling	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Garantiperiode	5 år	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Teknisk belysning		Effektforbruk	2,3 W
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	lyskildestrom (nom.)	25 mA
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)	Effekten som tilsvare	40 W
Lysytelse	485 lm	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K	Effektfaktor (brøk)	0,4
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W	Spenning (nom.)	220-240 V
Fargesamsvar	<6		

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) 70 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate Matt
Lyspæremateriale Glass
Lyspæreform A60
Nettvekt (stykk) 0,030 kg

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse A
Energiforbruk kWh/1000 t 3 kWh
EPREL-registreringsnummeret er: 1442600
CE-merke Ja
Fotobiologisk risiko Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
I samsvar med EU RoHS Ja
EyeComfort Ja
LED-innovasjoner UltraEfficient
Flimerverdi (PstLM) 1

Stroboskopisk effekt 0,4
For omgivelsestemperaturer mellom -20 til +45 °C


Bruksforhold

Trådløs teknologi Ikke relevant

Produktdata

Produktnavn for bestilling MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE
Fullstendig produktnavn MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE
Full EOC 872016918829700
Lokal kodebeskrivelse 3776612
Bestillingskode 929003622702
Materialenr. (12NC) 929003622702
Lokal bestillingskode 3776612
Antall – per pakke 1
EAN/UPC – produkt/boks 8720169188297
SAP-teller – pakker per utvendige 10
EAN/UPC – boks 8720169188303

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

