



MASTER Ultra Verimli LED ampul

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE

MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Cam

Philips markasının en verimli LED ampulüdür. 210lm/W şirketin sürdürülebilirlik beyanını somutlaştırmaya yardımcı olur. 50.000 saatlik kullanım ömrü, atıkları azaltmak için değiştirme döngüsünü uzatmaya yardımcı olur. Bu yalnızca üst seviye teknik özelliklere sahip bir ürün değil, aynı zamanda Philips markasının ışık kalitesini de korur

Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk oluşturma dizini (CRI)	
Kapak Tabanı	E27		80
Nominal kullanım ömrü	50.000 h	Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Anahtar Döngüsü	500.000	EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG1
Aydınlatma Teknolojisi	LEDbulb	Çalıştırma ve Elektrik	
Akış ölçüm referansı	Sphere	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Garanti süresi	5 yıl	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Işık Teknik Ayrıntıları		Güç Tüketimi	2,3 W
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]	Lamba Akımı (Nom)	25 mA
Işın Açısı (Nom)	300 °	Güç Eşleniği	40 W
Işık Akısı	485 lm	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)	%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K	Güç Faktörü (Kesir)	0.4
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	210 lm/W	Voltaj (Nom)	220-240 V
Renk Tutarlılığı	<6		

MASTER Ultra Verimli LED ampul

Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	70 °C

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Malzemesi	Cam
Lamba Biçimi	A60
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,030 kg

Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	A
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	3 kWh
EPREL Tescil Numarası	1442600
CE işareti	Evet
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
LED Yenilikleri	UltraEfficient
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1

Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C


Uygulama Koşulları

kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	No
---	----

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE
Tam ürün adı	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE
Tam ürün kodu	872016918829700
Sipariş kodu	18829700
Malzeme No. (12NC)	929003622702
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169188297
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8720169188303



Boyutlu çizim



Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm


MASTER Ultra Verimli LED ampul

Fotometrik bilgi




General uniform lighting - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE

MASTER Ultra Verimli LED ampul

