



MASTER UltraEfficient LED- lyspære

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE

MASTER, LEDbulb, A60 , 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass

MASTER, LEDbulb, A60 , 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	E27	Fargegjengelsesindeks (CRI)	80
Nominell levetid	50 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Brytersyklus	500 000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LEDbulb	Drift og elektronikk	
Referanse for fluksmåling	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Garantiperiode	5 år	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Teknisk belysning		Effektforbruk	2,3 W
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	lyskildestrom (nom.)	25 mA
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)	Effekten som tilsvarer	40 W
Lysytelse	485 lm	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K	Effektfaktor (brøk)	0,4
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W	Spenning (nom.)	220-240 V
Fargesamsvar	<6		

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	A60
Nettvekt (stykk)	0,030 kg


Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	A
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1442603
CE-merke	Ja
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovasjoner	UltraEfficient
Flimmerverdi (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C

Bruksforhold	
Trådløs teknologi	Ikke relevant

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE
Fullstendig produktnavn	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE
Full EOC	872016918833400
Lokal kodebeskrivelse	3776604
Bestillingskode	929003622902
Materialenr. (12NC)	929003622902
Lokal bestillingskode	3776604
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169188334
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169188341


Målskisse




Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm

MASTER UltraEfficient LED-lyspære


Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

