



MASTER LEDbulb Ultra Efficient



MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE

MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas

MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	50.000 hr
Schakelcyclus	500.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	5 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	485 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	210 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2,3 W
Lampstroom (nom.)	25 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,4
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	A60
Nettogewicht (per stuk)	0,030 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	2519087
CE-markering	Ja
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 1 @ 200mm tot EN62471
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovaties	UltraEfficient
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE
Volledige productnaam	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE
Full EOC	872016918837200
Bestelcode	8720169188372
Materiaalnr. (12NC)	929003623102
Lokale code	8720169188372
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169188372
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169188389

Maatschets




Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE

MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE

