



# MASTER UltraEfficient LED- lyspære



## MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE

MASTER, LEDbulb, A60 , 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass

MASTER, LEDbulb, A60 , 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	E27	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell levetid	50 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Brytersyklus	500 000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LEDbulb	Drift og elektronikk	
Referanse for fluksmåling	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Garantiperiode	5 år	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Teknisk belysning		Effektforbruk	2,3 W
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	lyskildestrom (nom.)	25 mA
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)	Effekten som tilsvarer	40 W
Lysytelse	485 lm	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K	Effektfaktor (brøk)	0,4
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W	Spenning (nom.)	220-240 V
Fargesamsvar	<6		

# MASTER UltraEfficient LED-lyspære

## Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) 70 °C

## Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

## Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate Matt  
Lyspæremateriale Glass  
Lyspæreform A60  
Nettvekt (stykk) 0,030 kg

## Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse A  
Energiforbruk kWh/1000 t 3 kWh  
EPREL-registreringsnummeret er: 2519087  
CE-merke Ja  
Fotobiologisk risiko Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471  
I samsvar med EU RoHS Ja  
EyeComfort Ja  
LED-innovasjoner UltraEfficient  
Flimmerverdi (PstLM) 1

Stroboskopisk effekt 0,4  
For omgivelsestemperaturer mellom -20 til +45 °C


## Bruksforhold

Trådløs teknologi Ikke relevant

## Produktdata

Produktnavn for bestilling MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE  
Fullstendig produktnavn MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE  
Full EOC 872016918837200  
Lokal kodebeskrivelse 3843247  
Bestillingskode 929003623102  
Materialenr. (12NC) 929003623102  
Lokal bestillingskode 3843247  
Antall – per pakke 1  
EAN/UPC – produkt/boks 8720169188372  
SAP-teller – pakker per utvendige 10  
EAN/UPC – boks 8720169188389


## Målskisse




Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm

# MASTER UltraEfficient LED-lyspære


## Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE

# MASTER UltraEfficient LED-lyspære

