



MASTER UltraEfficient LED- lyspære



MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE

MASTER, LEDbulb, A60 , 75 W, E27, 4000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass

MASTER, LEDbulb, A60 , 75 W, E27, 4000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	500 000
Lighting Technology	LEDbulb
Referanse for fluksmåling	Sphere
Garantiperiode	5 år
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Lysutløse	1 095 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W
Fargesamsvar	<6

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5.2 W
lyskildestrom (nom.)	60 mA
Effekten som tilsvarer	75 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4
Spenning (nom.)	220-240 V

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	A60
Nettvekt (stykk)	0,035 kg


Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	A
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	2519091
CE-merke	Ja
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovasjoner	UltraEfficient
Flimmerverdi (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C

Bruksforhold	
Trådløs teknologi	Ikke relevant

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE
Fullstendig produktnavn	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE
Full EOC	872016918869300
Lokal kodebeskrivelse	3843254
Bestillingskode	929003624702
Materialenr. (12NC)	929003624702
Lokal bestillingskode	3843254
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169188693
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169188709



Målskisse



Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm


MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

