



# MASTER UltraEfficient LED- lyspære

## MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE

MASTER, LEDbulb, A60 , 100 W, E27, 2700 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass

MASTER, LEDbulb, A60 , 100 W, E27, 2700 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata


Generell informasjon		Fargegjengelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	E27	Fargegjengelsesindeks (CRI)	80
Nominell levetid	50 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Brytersyklus	500 000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LEDbulb	Drift og elektronikk	
Referanse for fluksmåling	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Garantiperiode	5 år	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Teknisk belysning		Effektforbruk	7,3 W
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	lyskildestrom (nom.)	71 mA
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)	Effekten som tilsvarer	100 W
Lysytelse	1535 lm	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K	Effektfaktor (brøk)	0,4
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W	Spenning (nom.)	220-240 V
Fargesamsvar	<6		

# MASTER UltraEfficient LED-lyspære

<b>Temperatur</b>	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
<b>Kontroller og dimming</b>	
Kan dimmes	Nei
<b>Mekanikk og innfatning</b>	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	A60
Nettvekt (stykk)	0,035 kg
<b>Godkjenning og bruksområde</b>	
Energieffektivitet, klasse	A
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1442627
CE-merke	Ja
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovasjoner	UltraEfficient

Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C
<b>Bruksforhold</b>	
Trådløs teknologi	Ikke relevant
<b>Produktdata</b>	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE
Fullstendig produktnavn	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE
Full EOC	872016918881500
Bestillingskode	929003625302
Materialenr. (12NC)	929003625302
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169188815
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169188822


## Målskisse




Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	60 mm	104 mm

# MASTER UltraEfficient LED-lyspære


## Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE




General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE

# MASTER UltraEfficient LED-lyspære

