



# MASTER UltraEfficient LED- lyspære

## MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE

MASTER, LEDbulb, A60 , 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass

MASTER, LEDbulb, A60 , 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	500 000
Lighting Technology	LEDbulb
Referanse for fluksmåling	Sphere
Garantiperiode	5 år
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Lysytelse	1 535 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W
Fargesamsvar	<6

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7,3 W
lyskildestrom (nom.)	71 mA
Effekten som tilsvarer	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4
Spenning (nom.)	220-240 V

# MASTER UltraEfficient LED-lyspære

## Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) 70 °C

## Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

## Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate Matt  
Lyspæremateriale Glass  
Lyspæreform A60  
Nettvekt (stykk) 0,035 kg

## Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse A  
Energiforbruk kWh/1000 t 8 kWh  
EPREL-registreringsnummeret er: 2519093  
CE-merke Ja  
Fotobiologisk risiko Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471  
I samsvar med EU RoHS Ja  
EyeComfort Ja  
LED-innovasjoner UltraEfficient  
Flimmerverdi (PstLM) 1

Stroboskopisk effekt 0,4  
For omgivelsestemperaturer mellom -20 til +45 °C


## Bruksforhold

Trådløs teknologi Ikke relevant

## Produktdata

Produktnavn for bestilling MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE  
Fullstendig produktnavn MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE  
Full EOC 872016918885300  
Lokal kodebeskrivelse 3843255  
Bestillingskode 929003625502  
Materialenr. (12NC) 929003625502  
Lokal bestillingskode 3843255  
Antall – per pakke 1  
EAN/UPC – produkt/boks 8720169188853  
SAP-teller – pakker per utvendige 10  
EAN/UPC – boks 8720169188860



## Målskisse



Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	60 mm	104 mm


# MASTER UltraEfficient LED-lyspære

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE

General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE

# MASTER UltraEfficient LED-lyspære

