



# MASTER UltraEfficient LED- lyspære

## MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE

MASTER, LEDbulb, A60 , 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass

MASTER, LEDbulb, A60 , 100 W, E27, 4000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	500 000
Lighting Technology	LEDbulb
Referanse for fluksmåling	Sphere
Garantiperiode	5 år

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Lysytelse	1 535 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W
Fargesamsvar	<6

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7,3 W
lyskildestrom (nom.)	71 mA
Effekten som tilsvarer	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4
Spenning (nom.)	220-240 V

# MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	A60
Nettvekt (stykk)	0,035 kg

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	A
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	2519094
CE-merke	Ja
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovasjoner	UltraEfficient
Flimmerverdi (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C


  

Bruksforhold	
Trådløs teknologi	Ikke relevant

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE
Fullstendig produktnavn	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE
Full EOC	872016918889100
Lokal kodebeskrivelse	3843256
Bestillingskode	929003625702
Materialenr. (12NC)	929003625702
Lokal bestillingskode	3843256
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169188891
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169188907



## Målskisse



Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	60 mm	104 mm


# MASTER UltraEfficient LED-lyspære

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE

General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE

# MASTER UltraEfficient LED-lyspære

