



LED con forma de A

EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K A60 1PF AR

LEDBulb, A60, 40 W, E27, 6500 K, 350 lm, 10000 hora(s), Plástico

LEDBulb, A60, 40 W, E27, 6500 K, 350 lm, 10000 hora(s), Plástico, 87 lm/W

Datos del producto


Información general		Equivalente en potencia en vatios	
Tapa-base	E27		40 W
Vida útil nominal	10,000 hora(s)	Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Ciclo del interruptor	50,000	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Lighting Technology	LEDBulb	Factor de potencia (fracción)	0.5
Periodo de garantía	1 años	Voltaje (nominal)	220-240 V
Información técnica sobre la luz		Temperatura	
Código de color	865 [CCT of 6500K]	T° estuche máxima (nominal)	80 °C
Ángulo de haz (nominal)	150 °	Controles y atenuación	
Flujo luminoso	350 lm	Regulable	No
Designación de color	luz natural fría	Mecánica y carcasa	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Acabado de la luz	Blanco
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	87 lm/W	Material del foco	Plástico
Consistencia de color	<6	Forma del foco	A60
Índice de producción de color (IRC)	80	Peso neto (pieza)	0.026 kg
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Aprobación y aplicación	
Operación y aspectos eléctricos		Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		
Consumo de energía	4 W		
Corriente de la lámpara (nominal)	36 mA		

LED con forma de A

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplica
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K A60 1PF AR
Nombre del producto completo	EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K A60 1PF AR



Full EOC	872016920552900
Código del pedido	929003652071
N.º de material (12NC)	929003652071
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169205529
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8720169205536

Plano de dimensiones



Product	D	C
EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K A60 1PF AR	60 mm	107 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K A60 1PF AR

Light Distribution Diagram - EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K A60 1PF AR


LED con forma de A

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K A60 1PF AR

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K A60 1PF AR



Life Expectancy Diagram

