



# Σωλήνες LED Ecofit T8

## Ledtube DE HO 1200mm 22W 740 T8 G13

Ecofit, LEDtube, T8, EM, 1200 mm, 220-240 V, 22 W, 36W TL-D, 4000 K, 2300 lm, 15000 h

Κάντε αναβάθμιση σε αποδοτικούς λαμπτήρες LEDtube μεγάλης διάρκειας ζωής με τους λαμπτήρες Ecofit LED tubes. Οι λαμπτήρες Ecofit LED tubes είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος να αντικαταστήσετε τους παλιούς σας επιμήκεις λαμπτήρες φθορισμού με σύγχρονη, αποδοτική τεχνολογία LED. Καλή ποιότητα φωτός με ένα εφέ φυσικού φωτισμού για χρήση σε εφαρμογές γενικού φωτισμού με χαμηλή αρχική επένδυση – μια φιλική προς το περιβάλλον λύση.

### δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	15.000 h
Lighting Technology	LEDtube
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	740 [CCT of 4000K]
Κωδικός χρώματος	740 [CCT of 4000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	240 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	2.300 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	104 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<7
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	70

LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	22 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	175 mA
Αντίστοιχη ισχύς	36 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.5
Τάση (ονομ.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36W TL-D
Συμβατότητα μπάλαστ	EM

## Σωλήνες LED Ecofit T8

### Θερμοκρασία

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.) 55 °C

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Όχι

### Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ
Υλικό λαμπτήρα	Γυαλί
Μήκος προϊόντος	1.200 mm
Συνολικό μήκος	1.214 mm
Συνολικό πλάτος	28 mm
Συνολικό ύψος	1.214 mm
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	1214 x 28 x 1214 mm
Σχήμα λαμπτήρα	T8
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,170 kg

### Έγκριση και Εφαρμογή


Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας	Ναι
Σημάνσεις εγκρίσεων	Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι

EyeComfort	Ναι
Καινοτομίες LED	EyeComfort
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C

### Στοιχεία προϊόντος


Όνομα παραγωγέας προϊόντος	Ledtube DE HO 1200mm 22W 740 T8 G13
Πλήρες όνομα προϊόντος	Ledtube DE HO 1200mm 22W 740 T8 G13
Full EOC	872016920862900
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	LEDTDEHO221240I
Κωδικός παραγωγέας	20862900
Αρ. υλικού (12NC)	929003662908
Τοπικός κωδικός	LEDTDEHO221240I
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8720169208629
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8720169208636

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ledtube DE HO 1200mm 22W 740 T8 G13	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm

### Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - Ledtube DE HO 1200mm 22W 740 T8 G13



Spectral Power Distribution Colour - Ledtube DE HO 1200mm 22W 740 T8 G13

# Σωλήνες LED Ecofit T8



## Φωτομετρικά δεδομένα



Επιχειρηματικό Όνομα: Ecofit  
Μάρκα: Ecofit  
Αριθμός: 11



General uniform lighting - Ledtube DE HO 1200mm 22W 740 T8 G13

## Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - Ledtube DE HO 1200mm 22W 740 T8 G13




FailureRate

LifetimeVsTc

## Σωλήνες LED Ecofit T8

### Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - Ledtube DE HO 1200mm 22W 740 T8 G13

