



# MASTER UltraEfficient LED fényforrás

## MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Üveg

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Üveg, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Névleges élettartam	50 000 h
Kapcsolási ciklus	500 000
Lighting Technology	LEDbulb
Fényárammérés referencia	Sphere
Jótállási idő	5 év
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Sugárzási szög (névleges)	300 fok
Fényáram	840 lm
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	210 lm/W
Színkonzisztencia	<6

Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	4 W
Fényforrás árama (névleges)	43 mA
Teljesítmény-egyenérték	60 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,4
Feszültség (névleges)	220-240 V

# MASTER UltraEfficient LED fényforrás

## Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) 70 °C

## Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Nem

## Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása Matt  
 Fényforrás anyaga Üveg  
 Fényforrásbúra formája A60  
 Nettó tömeg (darab) 0,035 kg

## Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági osztály A  
 Energiafogyasztás kWh/1000 óra 4 kWh  
 EPREL-regisztrációs szám 2519100  
 CE jelölés Igen  
 Megfelel az EU RoHS irányelvnek Igen  
 EyeComfort Igen  
 LED-es innovációk UltraEfficient  
 Villogás (PstLM) 1

Stroboszkóp hatás (SVM) 0,4  
 Környezeti hőmérséklet-tartomány -20 – +45 °C


## Alkalmazási feltételek

használható zárt lámpatestekben? Yes  
 Vezeték nélküli technológia Nem alkalmazható

## Termékadatok


A termék megrendelési neve MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE  
 Teljes terméknév MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE  
 Full EOC 872016925416900  
 Rendelési kód 25416900  
 Cikkszám (12NC) 929003703102  
 Számláló – mennyiség csomagonként 1  
 EAN/UPC – termék/csomagolás 8720169254169  
 Számláló – csomag külső dobozonként 10  
 EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8720169254176

## Méretezett rajza




Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm

## Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE

