



# MASTER UltraEfficient LED- lyspære

## MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE

MASTER, LEDbulb, A60 , 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass

MASTER, LEDbulb, A60 , 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	500 000
Lighting Technology	LEDbulb
Referanse for fluksmåling	Sphere
Garantiperiode	5 år
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Lysytelse	840 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W
Fargesamsvar	<6

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4 W
lyskildestrom (nom.)	43 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0.5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spenning (nom.)	220-240 V

# MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	A60
Nettovekt (stykk)	0,035 kg

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	A
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	2519100
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovasjoner	UltraEfficient
Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C
-----------------------------------	----------------


  

Bruksforhold	
Trådløs teknologi	Ikke relevant

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE
Fullstendig produktnavn	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE
Full EOC	872016925416900
Lokal kodebeskrivelse	3843259
Bestillingskode	929003703102
Materialenr. (12NC)	929003703102
Lokal bestillingskode	3843259
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169254169
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169254176


## Målskisse




Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm

# MASTER UltraEfficient LED-lyspære


## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE




General uniform lighting - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE

# MASTER UltraEfficient LED-lyspære

