



MASTER UltraEfficient LED- lyspære

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE

MASTER, LEDbulb, A60 , 75 W, E27, 3000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass

MASTER, LEDbulb, A60 , 75 W, E27, 3000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

| Generell informasjon | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Sokkelbase | E27 |
| Nominell levetid | 50 000 time(r) |
| Brytersyklus | 500 000 |
| Lighting Technology | LEDbulb |
| Referanse for fluksmåling | Sphere |
| Garantiperiode | 5 år |
| Teknisk belysning | |
| Fargekode | 830 [CCT of 3000K] |
| Spredningsvinkel (nom.) | 300 grad(er) |
| Lysytelse | 1 095 lm |
| Fargebetegnelse | Hvit (WH) |
| Korreleret fargetemperatur (nom.) | 3000 K |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom) | 210 lm/W |
| Fargesamsvar | <6 |


| Fargegjengivelsesindeks (CRI) | 80 |
|---|--------------|
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |
| Drift og elektronikk | |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Inngangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Effektforbruk | 5,2 W |
| lyskildestrom (nom.) | 60 mA |
| Effekten som tilsvarer | 75 W |
| Starttid (nom.) | 0,5 s |
| Tiden det tar før lyset er på 60 % | 0,5 s |
| Effektfaktor (brøk) | 0,4 |
| Spenning (nom.) | 220-240 V |

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

| | |
|---|----------------|
| Temperatur | |
| Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) | 70 °C |
| Kontroller og dimming | |
| Kan dimmes | Nei |
| Mekanikk og innfatning | |
| Lyspæreoverflate | Matt |
| Lyspæremateriale | Glass |
| Lyspæreform | A60 |
| Nettvekt (stykk) | 0,037 kg |
| Godkjenning og bruksområde | |
| Energieffektivitet, klasse | A |
| Energiforbruk kWh/1000 t | 6 kWh |
| EPREL-registreringsnummeret er: | 2519101 |
| CE-merke | Ja |
| I samsvar med EU RoHS | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| LED-innovasjoner | UltraEfficient |
| Flimerverdi (PstLM) | 1 |
| Stroboskopisk effekt | 0,4 |



| | |
|-----------------------------------|--|
| For omgivelsestemperaturer mellom | -20 til +45 °C |
| Bruksforhold | |
| Trådløs teknologi | Ikke relevant |
| Produktdata | |
| Produktnavn for bestilling | MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE |
| Fullstendig produktnavn | MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE |
| Full EOC | 872016925420600 |
| Lokal kodebeskrivelse | 3843260 |
| Bestillingskode | 929003703302 |
| Materialenr. (12NC) | 929003703302 |
| Lokal bestillingskode | 3843260 |
| Antall – per pakke | 1 |
| EAN/UPC – produkt/boks | 8720169254206 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10 |
| EAN/UPC – boks | 8720169254213 |

Målskisse



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE | 60 mm | 104 mm |

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE

General uniform lighting - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60
CL G UE

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G
UE

