# MASTER UltraEfficient LED fényforrás

## MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Üveg

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Üveg, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Termék adatok

| Általános információ | |
|---|---|
| **Fejelés - foglalat** | E27 |
| **Névleges élettartam** | 50 000 h |
| **Kapcsolási ciklus** | 500 000 |
| **Lighting Technology** | LEDbulb |
| **Fényárammérési referencia** | Sphere |
| **Jótállási idő** | 5 év |

| Technikai adatok | |
|---|---|
| **Színkód** | 830 [CCT of 3000K] |
| **Sugárzási szög (névleges)** | 300 fok |
| **Fényáram** | 1 535 lm |
| **Színmegjelölés** | Fehér (WH) |
| **Korrelált színhőmérséklet (névleges)** | 3000 K |
| **Fényhasznosítás (névleges) (névleges)** | 210 lm/W |
| **Színkonzisztencia** | <6 |
| **Színvisszaadási index (CRI)** | 80 |
| **Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)** | 70 % |
| **Photobiological safety according to EN 62471** | RG1 |

| Működtetés és elektronika | |
|---|---|
| **Hálózati frekvencia** | 50 to 60 Hz |
| **Bemeneti frekvencia** | 50–60 Hz |
| **Teljesítményfelvétel** | 7,3 W |
| **Fényforrás árama (névleges)** | 71 mA |
| **Teljesítmény-egyenérték** | 100 W |
| **Indulási idő (névleges)** | 0,5 s |
| **Felfutási idő 60%-os fényáramig** | 0.5 s |
| **Teljesítménytényező (tört)** | 0.4 |
| **Feszültség (névleges)** | 220-240 V |

# MASTER UltraEfficient LED fényforrás

| Hőmérséklet | |
|---|---|
| **A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)** | 70 °C |

| Vezérlők és fényerő-szabályozás | |
|---|---|
| **Szabályozható** | Nem |

| Mechanika és tokozás | |
|---|---|
| **Fényforrás kialakítása** | Matt |
| **Fényforrás anyaga** | Üveg |
| **Fényforrásbúra formája** | A60 |
| **Nettó tömeg (darab)** | 0,039 kg |

| Tanúsítvány és alkalmazási területek | |
|---|---|
| **Energiatakarékossági osztály** | A |
| **Energiafogyasztás kWh/1000 óra** | 8 kWh |
| **EPREL-regisztrációs szám** | 2519104 |
| **CE jelölés** | Igen |
| **Megfelel az EU RoHS irányelvnek** | Igen |
| **EyeComfort** | Igen |
| **LED-es innovációk** | UltraEfficient |
| **Villogás (PstLM)** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Stroboszkóp hatás (SVM)** | 0,4 |
| **Környezeti hőmérséklet-tartomány** | -20 – +45 °C |

| Alkalmazási feltételek | |
|---|---|
| **Vezeték nélküli technológia** | Nem alkalmazható |

| Termékadatok | |
|---|---|
| **A termék megrendelési neve** | MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE |
| **Teljes terméknév** | MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE |
| **Full EOC** | 872016925432900 |
| **Rendelési kód** | 25432900 |
| **Cikkszám (12NC)** | 929003703902 |
| **Számláló – mennyiség csomagonként** | 1 |
| **EAN/UPC – termék/csomagolás** | 8720169254329 |
| **Számláló – csomag külső dobozonként** | 10 |
| **EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás** | 8720169254336 |

## Méretezett rajza




| Product | D | C |
|---|---|---|
| MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE | 60 mm | 104 mm |

## Fotometriai adatok



General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE

# MASTER UltraEfficient LED fényforrás

## Fotometriai adatok




**Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE**

## Élettartam




**Life Expectancy Diagram**




**Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE**

© 2026 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.