



MASTER UltraEfficient LED- lyspære

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE

MASTER, LEDbulb, A60 , 100 W, E27, 3000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass

MASTER, LEDbulb, A60 , 100 W, E27, 3000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata


Generell informasjon		Fargegjengelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	E27	Fargegjengelsesindeks (CRI)	80
Nominell levetid	50 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Brytersyklus	500 000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LEDbulb	Drift og elektronikk	
Referanse for fluksmåling	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Garantiperiode	5 år	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Teknisk belysning		Effektforbruk	7,3 W
Fargekode	830 [CCT of 3000K]	lyskildestrom (nom.)	71 mA
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)	Effekten som tilsvarer	100 W
Lysytelse	1535 lm	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargebetegnelse	Hvit (WH)	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K	Effektfaktor (brøk)	0,4
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W	Spenning (nom.)	220-240 V
Fargesamsvar	<6		

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	A60
Nettovekt (stykk)	0,039 kg
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	A
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	2519104
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovasjoner	UltraEfficient
Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C
Bruksforhold	
Trådløs teknologi	Ikke relevant
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE
Fullstendig produktnavn	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE
Full EOC	872016925432900
Lokal kodebeskrivelse	3843262
Bestillingskode	929003703902
Materialenr. (12NC)	929003703902
Lokal bestillingskode	3843262
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169254329
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169254336


Målskisse




Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	60 mm	104 mm

MASTER UltraEfficient LED-lyspære


Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

