



Contractor-grade Plastic (Dimmable) A-Shape Lamps

11A19/CNG/830/FR/P/E26/D 12/1CT

Contractor grade, LEDbulb, A19, 75 W, E26, 3000 K, 1100 lm, 15000 hora(s), Plástico

Contractor grade, LEDbulb, A19, 75 W, E26, 3000 K, 1100 lm, 15000 hora(s), Plástico, 100 lm/W

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDbulb

Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	180 °
Flujo luminoso	1,100 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80

LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
---	------

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	11 W
Corriente de la lámpara (nominal)	115 mA
Equivalente en potencia en vatios	75 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	105 °C

Contractor-grade Plastic (Dimmable) A-Shape Lamps

Controles y atenuación

Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos
-----------	--

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Plástico
Forma del foco	A19
Ubicación húmeda/seca/mojada según UL	Damp location
Peso neto (pieza)	0.032 kg

Aprobación y aplicación

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Cumple con el T20	No
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C


Condiciones de aplicación

se puede usar en luminarias cerradas	No
Tecnología inalámbrica	No aplica

Información del producto


Nombre del producto del pedido	11A19/CNG/830/FR/P/E26/D 12/1CT
Nombre del producto completo	11A19/CNG/830/FR/P/E26/D 12/1CT
Código del pedido	929003751864
N.º de material (12NC)	929003751864
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677589691
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	50046677589696

Plano de dimensiones




Product	D	C
11A19/CNG/830/FR/P/E26/D 12/1CT	60 mm	106 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - 11A19/CNG/830/FR/P/E26/D 12/1CT



Light Distribution Diagram - 11A19/CNG/830/FR/P/E26/D 12/1CT

Contractor-grade Plastic (Dimmable) A-Shape Lamps

Datos fotométricos



General Uniform Lighting 1-1 UNIVERSAL LIGHTING Page 11

General uniform lighting - 11A19/CNG/830/FR/P/E26/D 12/1CT

Lifetime



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - 11A19/CNG/830/FR/P/E26/D 12/1CT

