



LED PAR30 S/L

8.5PAR30S/COR/940/F40/D/P/ULW/T20 6/1FB

LEDspot, PAR30S, 75 W, E26, 4000 K, 900 lm, 25000 hora(s), Plástico

LEDspot, PAR30S, 75 W, E26, 4000 K, 900 lm, 25000 hora(s), Plástico, 105 lm/W

Datos del producto

| Información general | |
|---|--------------------|
| Tapa-base | E26 |
| Vida útil nominal | 25,000 hora(s) |
| Ciclo del interruptor | 50,000 |
| Lighting Technology | LEDspot |
| Información técnica sobre la luz | |
| Código de color | 940 [CCT of 4000K] |
| Ángulo de haz (nominal) | 40 ° |
| Flujo luminoso | 900 lm |
| Intensidad luminica (nominal) | 1,600 cd |
| Designación de color | Blanco frío (CW) |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 4000 K |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 105 lm/W |
| Consistencia de color | <4 |
| Índice de producción de color (IRC) | 90 |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 % |
| Operación y aspectos eléctricos | |
| Frecuencia de entrada | 60 Hz |
| Consumo de energía | 8.5 W |
| Corriente de la lámpara (nominal) | 105 mA |

| Equivalente en potencia en vatios | 75 W |
|---|--|
| Tiempo de inicio (nominal) | 0.5 s |
| Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5 s |
| Factor de potencia (fracción) | 0.7 |
| Voltaje (nominal) | 120 V |
| Temperatura | |
| T° estuche máxima (nominal) | 85 °C |
| Controles y atenuación | |
| Regulable | Solo con reguladores de intensidad específicos |
| Mecánica y carcasa | |
| Acabado de la luz | Transparente |
| Material del foco | Plástico |
| Forma del foco | PAR30S |
| Ubicación húmeda/seca/mojada según UL | Wet location |
| Peso neto (pieza) | 0.075 kg |

LED PAR30 S/L

Aprobación y aplicación

| | |
|--|--------------|
| Apto para iluminación acentuada | Sí |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí |
| Cumple con el T20 | Yes |
| Rango de temperatura ambiente | -40 a +45 °C |

Condiciones de aplicación


| | |
|--------------------------------------|-----------|
| se puede usar en luminarias cerradas | Yes |
| Tecnología inalámbrica | No aplica |

Información del producto

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre del producto del pedido | 8.5PAR30S/COR/940/F40/D/P/ULW /T20 6/1FB |
|--------------------------------|---|


| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre del producto completo | 8.5PAR30S/COR/940/F40/D/P/ULW /T20 6/1FB |
| Código del pedido | 929003753704 |
| N.º de material (12NC) | 929003753704 |
| Numerador: cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC: producto/caja | 046677587437 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 6 |
| EAN/UPC - Caja | 50046677587432 |

Plano de dimensiones




| Product | D | C |
|---|-------|-------|
| 8.5PAR30S/COR/940/F40/D/P/ULW/T20 6/1FB | 95 mm | 92 mm |

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - 8.5PAR30S/COR/940/F40/D/P/ULW/T20 6/1FB



Spectral Power Distribution Colour - 8.5PAR30S/COR/940/F40/D/P/ULW/T20 6/1FB

LED PAR30 S/L

Datos fotométricos



Technical Parameters 4.1 | Philips Lighting B.V. | Page 11

Accent Lighting Spots - 8.5PAR30S/COR/940/F40/D/P/ULW/T20 6/1FB

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - 8.5PAR30S/COR/940/F40/D/P/ULW/T20 6/1FB

