



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

CorePro, LED, PL-C, HF / Şebeke, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 4P bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre eder. Bu ürün, genel aydınlatma uygulamalarında geleneksel aydınlatmadan LED teknolojisine geçiş yapmak için ideal çözümdür: Temel aydınlatma gereksinimlerini karşılar, önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar ve çevre dostudur.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G24Q-3 Rotatable end-cap
Nominal kullanım ömrü	30.000 h
Anahtar Döngüsü	200.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Akış ölçüm referansı	Sphere
Garanti süresi	3 yıl
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]
Işın Açısı (Nom)	120 °
Işık Akısı	990 lm
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	104 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	82
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	9,5 W
Lamba Akımı (Nom)	52 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Voltaj (Nom)	220-240 V
Floresan lamba gücüne LED alternatifi	26W PL-C
Şebekede ani akım	7.5
Maks. lamba numarası MCB B tip 10 A (Şebeke)	160
Maks. lamba numarası MCB B tip 10A üzerinde	-
Dengeleme Kapasitörsüz EM balast.	
Maks. lamba numarası MCB B tip 10A üzerinde	-
Dengeleme Kapasitörlü EM balast.	
Maks. lamba numarası MCB B tip 16 A (Şebeke)	250
Maks. lamba numarası MCB B tip 16A üzerinde	-
Dengeleme Kapasitörsüz EM balast.	

CorePro LED PLC 4P

Maks. lamba numarası MCB B tip 16A üzerinde –	-
Dengeleme Kapasitörlü EM balast.	
Balast Uyumluluğu	HF / Şebeke
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	75 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Plastik
Ürün Uzunluğu	148 mm
Lamba Biçimi	PL-C
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,108 kg
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Onay İşaretleri	RoHS uyumlu CE işareti KEMA Keur sertifikası
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	10 kWh
EPREL Tescil Numarası	1945436
CE işareti	Evet

EU RoHS ile uyumludur	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C


Uygulama Koşulları

kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	Yes
---	-----

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3
Tam ürün adı	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3
Tam ürün kodu	872016929049500
Sipariş kodu	29049500
Malzeme No. (12NC)	929003758002
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169290495
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8720169290501



Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm


CorePro LED PLC 4P

Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

General uniform lighting - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

Kullanım Ömrü





Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3


CorePro LED PLC 4P

Kullanım Ömrü



LifetimeVsTc

FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

