



LED TrueForce Core industrial e de varejo (Highbay – HPI/SON/HPL)

TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WW

LED HPI, T100, Somente rede elétrica, 110–240 V, 40 W, 60W CFL, 45W HID, E27, 6500 K, 3000 lm, 25000 hora(s)

LED HPI, T100, Somente rede elétrica, 110–240 V, 40 W, LED alternative to 60W CFL, 45W HID, E27, 6500 K, 3000 lm, 25000 hora(s), 75 lm/W, RG1

Dados do produto


Informações gerais		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	
Casquilho	E27		75 lm/W
Vida útil nominal	25.000 hora(s)	Consistência da cor	<6
Ciclo de comutação	50.000	Color rendering index (CRI)	80
Lighting Technology	LED HPI	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Período de garantia	3 anos	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Dados técnicos de luz		Dados elétricos e de operação	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]	Frequência de entrada	50 ^º a 60 ^º Hz
Ângulo do feixe (Nom.)	150 °	Consumo de energia	40 W
Fluxo luminoso	3.000 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	240 120 mA
Designação da cor	Luz natural	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6500 K	Tempo de aquecimento para 60% de luz	0,5 s
		Fator de potência (fração)	0,92

LED TrueForce Core industrial e de varejo (Highbay – HPI/S0N/HPL)

Tensão (Nom.)	110-240 V
Potência equivalente (somente LED HID)	60W CFL, 45W HID
Compatibilidade com reator	Somente rede elétrica
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	76 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Fosco
Forma da lâmpada	T100
Peso líquido (peça)	0,120 kg
Aprovação e aplicação	
Produto energeticamente eficiente	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	40 kWh
Compatível com EU RoHS	Sim


Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 45 °C
Condições de aplicação	
Tecnologia sem fio	Não se aplica
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV
Nome do produto completo	TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV
Full EOC	872016930319500
Descrição do código local	TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV
Código de encomenda	929003758712
Nº do material (12NC)	929003758712
Código local	929003758712
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8720169303195
Numerador SAP — Embalagens por exterior	6
EAN/UPC - caixa	8720169303201

Desenho dimensional




Product	D	C
TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV	102 mm	168 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV



Spectral Power Distribution Colour - TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV

LED TrueForce Core industrial e de varejo (Highbay – HPI/SO/HP/L)

Dados fotométricos



General uniform lighting - TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WW

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WW

