



LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WW

LED HPI, T120 en forma de T, Solo red eléctrica, 110-240 V, 40 W, CFL-i 60W, HID 45W, E27, 6500 K, 3000 lm, 15000 hora(s)

LED HPI, T120 en forma de T, Solo red eléctrica, 110-240 V, 40 W, LED alternative to CFL-i 60W, HID 45W, E27, 6500 K, 3000 lm, 15000 hora(s), 75 lm/W, RG1

Datos del producto


Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tapa-base	E27	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75 lm/W
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Consistencia de color	<6
Ciclo del interruptor	50.000	Índice de producción de color (IRC)	80
Lighting Technology	LED HPI	LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Periodo de garantía	1 años	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Información técnica sobre la luz		Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Consumo de energía	40 W
Ángulo de haz (nominal)	150 °	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Flujo luminoso	3.000 lm	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Designación de color	luz natural fría	Factor de potencia (fracción)	0,5
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K		

LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Voltaje (nominal)	110-240 V
Potencia equivalente (solo LED HID)	CFL-i 60W, HID 45W
Compatibilidad de balastos	Solo red eléctrica
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	79 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	T120 en forma de T
Peso neto (pieza)	0,118 kg
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Si
Consumo energético kWh/1000 h	40 kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si



Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplica
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV
Nombre del producto completo	TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV
Full EOC	872016932315500
Código del pedido	929003759142
N.º de material (12NC)	929003759142
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169323155
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8720169323162

Plano de dimensiones



Product	D	C
TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV	102 mm	168 mm

Datos fotométricos




General Uniform Lighting - TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV

Light Distribution Diagram - TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV

General uniform lighting - TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV

LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV

