



LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WW

LED HPI, T140 en forma de T, Solo red eléctrica, 110-240 V, 60 W, CFL-i 75W, HID 70W, E27, 6500 K, 5000 lm, 15000 hora(s)

LED HPI, T140 en forma de T, Solo red eléctrica, 110-240 V, 60 W, LED alternative to CFL-i 75W, HID 70W, E27, 6500 K, 5000 lm, 15000 hora(s), 83 lm/W, RG1

Datos del producto


Información general		Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	
Tapa-base	E27		83 lm/W
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Consistencia de color	<6
Ciclo del interruptor	50.000	Índice de producción de color (IRC)	80
Lighting Technology	LED HPI	LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Periodo de garantía	1 años	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Información técnica sobre la luz		Operación y aspectos eléctricos	
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ángulo de haz (nominal)	150 °	Consumo de energía	60 W
Flujo luminoso	5.000 lm	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Designación de color	luz natural fría	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Factor de potencia (fracción)	0.5

LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Voltaje (nominal)	110-240 V
Potencia equivalente (solo LED HID)	CFL-i 75W, HID 70W
Compatibilidad de balastos	Solo red eléctrica
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	78 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	T140 en forma de T
Peso neto (pieza)	0,222 kg
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	60 kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí



Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplica
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV
Nombre del producto completo	TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV
Full EOC	872016932319300
Código del pedido	929003759342
N.º de material (12NC)	929003759342
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169323193
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8720169323209

Plano de dimensiones



Product	D	C
TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV	140 mm	224 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV

Light Distribution Diagram - TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV

LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Datos fotométricos



General Parameters 43 Page 11

General uniform lighting - TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV

