



CorePro LED cső InstantFit HF T5



CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 h

A CorePro LEDtube InstantFit HF T5 termékkel gyorsan és egyszerűen lecserélhetők a T5 fénycsövek, rövid megtérülési idővel. Az iparágban legelterjedtebb előtét-kompatibilitásnak köszönhetően a termék ideális a mindennapi világítási feladatokhoz. Az egyszerű, plug-and-play módú beszerelés eredményeképp azonnal javítja az energiatakarékosságot, élettartama pedig hosszabb, mint a hagyományos T5 fénycsőé.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5
Névleges élettartam	50 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LEDtube
Fényárammérési referencia	Sphere
Jótállási idő	3 év
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Sugárzási szög (névleges)	200 fok
Fényáram	3 700 lm
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	138 lm/W

Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	20–140 K Hz
Teljesítményfelvétel	26,7 W
Fényforrás árama (max)	420 mA
Fényforrás árama (minimum)	150 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,9
Feszültség (névleges)	60-120 V

CorePro LED cső InstantFit HF T5

LED alternative to fluorescent lamp power	49W TL5 HO
Induló áramlökés a hálózaton	-
Fényforrások maximális száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – Hálózati	-
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – EM-előtét kiegyenlítő kond. nélkül	-
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – EM-előtét kiegyenlítő kondenzátorral	-
Fényforrások maximális száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – Hálózati	-
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – EM-előtét kiegyenlítő kond. nélkül	-
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – EM-előtét kiegyenlítő kondenzátorral	-
Előtét-kompatibilitás	HF

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	45 °C
---	-------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrás anyaga	Üveg
Fényforrásbúra formája	T5
Nettó tömeg (darab)	0,196 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági osztály	E
Energiatakarékos termék	Igen
Jóváhagyási jelzések	Megfelel az RoHS irányelvnek KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	27 kWh
EPREL-regisztrációs szám	1857687
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +45 °C


Alkalmazási feltételek

Vezeték nélküli technológia	Nem alkalmazható
-----------------------------	------------------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5
Teljes terméknév	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5
Full EOC	872016929564300
Rendelési kód	29564300
Cikkszám (12NC)	929003775302
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8720169295643
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169295650


Méretezett rajza




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	15,5 mm	16/19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm

CorePro LED cső InstantFit HF T5


Fotometriai adatok



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

Élettartam



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

CorePro LED cső InstantFit HF T5

Élettartam



FailureRate

LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

