



# CorePro LEDbulb



## CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LED ampul, temel aydınlatma ihtiyaçlarınız için mükemmel bir ampuldür. LED'den beklediğiniz güzel ışık ve güvenilir performansı uygun fiyata sağlar. CorePro LED ampuller, E27 veya B22 duya sahip mevcut armatürlerle uyumludur ve enkandesan ampullerin değiştirilmesi için tasarlanmıştır. %80'e varan büyük enerji tasarrufu ve mükemmel ışık kalitesi sağlar. 15.000 saatlik kullanım ömrü sunarak bakım maliyetlerini düşürür.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E27
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LEDbulb
Akış ölçüm referansı	Sphere
Garanti süresi	2 yıl
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
Işın Açısı (Nom)	200 °
Işık Akısı	806 lm
Renk Kodlaması	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 3000 4000 5000 6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80


Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG0
Hepsi bir arada Tipi	All-in, Multi Color Temperature
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	8 W
Lamba Akımı (Nom)	40 mA
Güç Eşleniği	60 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0,7
Voltaj (Nom)	220-240 V

# CorePro LEDbulb

<b>Sıcaklık</b>	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	80 °C
<b>Kontroller ve Dim Etme</b>	
Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarla
<b>Mekanik ve Muhafaza</b>	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Plastik
Lamba Biçimi	A60
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,043 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	8 kWh
EPREL Tescil Numarası	2022894
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4



Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
<b>Uygulama Koşulları</b>	
kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	No
<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT
Tam ürün adı	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT
Tam ürün kodu	87201693533600
Sipariş kodu	35333600
Malzeme No. (12NC)	929003785202
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169353336
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8720169353343

## Boyutlu çizim



Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

## Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

General uniform lighting - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT



# CorePro LEDbulb

## Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

## Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

