



CorePro LED kapsül MV



CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

G9 duylu armatürlerde kullanılan bu tek uçlu şebeke gerilimli LED kapsül, yönlendirmeli ışık sağlayarak halojen kapsüllü lambalara gerçek bir alternatif oluşturur. Özellikle mağazalarda, otellerde ve restoranlardaki işe özel aydınlatmalar için uygundur ve masa lambaları ve dolap aydınlatmaları için idealdir. G9 duya sahip mevcut armatürlerle uyumlu olan ve halojen kapsüllerin yükseltilebilir alternatifi olarak tasarlanan CorePro LEDcapsule, aydınlatma kalitesinden ödün vermeden büyük oranda enerji tasarrufu sağlar ve bakım giderlerini en düşük düzeye indirir.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	
Kapak Tabanı	G9	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	115 lm/W
Nominal kullanım ömrü	15.000 h	Renk Tutarlılığı	<6
Anahtar Döngüsü	50.000	Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Aydınlatma Teknolojisi	LEDspot	Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Akış ölçüm referansı	Sphere	EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG0
Garanti süresi	2 yıl	Çalıştırma ve Elektrik	
Işık Teknik Ayrıntıları		Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]	Güç Tüketimi	1,9 W
Işın Açısı (Nom)	320 °	Lamba Akımı (Nom)	17 mA
Işık Akısı	220 lm	Güç Eşleniği	25 W
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K	%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
		Güç Faktörü (Kesir)	0,5

CorePro LED kapsül MV

Voltaaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	92 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Plastik
Lamba Biçimi	G9
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,006 kg
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	E
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Hayır
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	2 kWh
EPREL Tescil Numarası	1932582
CE İşareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Göz Konforu	Evet
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1

Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C


Uygulama Koşulları

kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi?	No
---	----

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Tam ürün adı	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Tam ürün kodu	872016930181800
Sipariş kodu	30181800
Malzeme No. (12NC)	929003790502
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169301818
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8720169301825



Boyutlu çizim



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm


CorePro LED kapsül MV

Fotometrik bilgi




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

CorePro LED kapsül MV

