



CorePro LED capsule MV



CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

CorePro LED capsule on G9-kannallisiin valaisimiin tarkoitettu LED-korvaaja halogeenilampuille. Se sopii erityisen hyvin kohdevalaistukseen myymälöissä, hotelleissa ja ravintoloissa. Lisäksi se sopii pöytälamppuihin sekä hylly- ja vitriinivalaistukseen. CorePro LED capsule -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät huoltokustannuksia valon laadusta tinkimättä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Värintoistoindeksi (CRI)	
Lampun kanta	G9		80
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia	Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Kytkenäjaksojen määrä	50 000	Fotobiologinen turvallisuus (EN 62471)	RG0
Lampun tyyppi	LEDspot	Käyttö- ja sähkö tiedot	
Hyötyvalovirta	Sphere	Tulotaajuus	50–60 Hz
Takuuaika	2 vuotta	Tehonkulutus	3,7 W
Valaistuksen tekniset tiedot		Lampun virta (nim.)	32 mA
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]	Vastaavan perinteisen teho	40 W
Keilakulma (nim.)	320 °	Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Valovirta	470 lm	Lämpenemisaika 60 % valotehoon	0,5 s
Värinimike	White (WH)	Tehokerroin	0,5
Värlämpötila (nim.)	3000 K	Jännite (nim.)	220–240 V
Valotehokkuus (nimellinen)	127 lm/W		
Väriin yhtenäisyys	<6		

CorePro LED capsule MV

Käyttölämpötila

Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.)	105 °C
----------------------------------------	--------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite	Matta
Lampun materiaali	Muovi
Lampun muoto	G9
Nettopaino	0,009 kg

Merkinnät ja luokitukset

Energiatehokkuusluokka	E
Soveltuu korostusvalaistukseen	Ei
Energiankulutus kWh/1 000 h	4 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1932581
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
EyeComfort-ominaisuus	Kyllä
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,4
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C


Käyttökohteiden olosuhteet

Voidaanko käyttää suljetuissa valaisimissa	No
Langaton tekniikka	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Tuotteen nimi	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830
Tuotteen nimi	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830
EOC-koodi	872016930187000
Sähkönumero	4724471
12NC-koodi	929003790902
12NC-koodi	929003790902
Sähkönumero	4724471
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169301870
Tuotepakkausten määrä laatikossa	12
Laatikon EAN-koodi	8720169301887



Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	16 mm	52 mm


CorePro LED capsule MV

Valonjakotiedot



General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

CorePro LED capsule MV

