



# Світлодіодна капсула MV CorePro



## CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

Спеціальні світлодіоди забезпечують високоякісне світло, щоб стати справжньою заміною спеціальним галогенним лампам (наприклад, G9 і R7S). Вони особливо підходить для робочого освітлення в готелях і ресторанах, а також ідеально підходить для декоративного та зовнішнього застосування. Спеціальна світлодіодна продукція забезпечує величезну економію енергії та мінімізує витрати на технічне обслуговування без будь-яких компромісів щодо якості світла.

### Дані про продукцію

| Загальна інформація                    |                    |
|--|--------------------|
| Розташування виводів                   | G9                 |
| Номінальний термін служби              | 15 000 година (-н) |
| Цикл перемикання                       | 50 000             |
| Технології освітлення                  | LEDspot            |
| Еталон вимірювання потоку              | Sphere             |
| Гарантійний період                     | 2 років            |
| Світлотехнічні                         |                    |
| Код кольору                            | 827 [CCT of 2700K] |
| Кут променя (ном.)                     | 320 °              |
| Світловий потік                        | 300 lm             |
| Позначення кольору                     | Теплий білий (WW)  |
| Корельована колірна температура (ном.) | 2700 K             |
| Світловіддача (номінальна) (ном.)      | 111 lm/W           |


| Однорідність кольору                                     | <6              |
|--|-----------------|
| Індекс якості кольоропередачі (CRI)                      | 80              |
| LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.) | 70 %            |
| Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471                 | RG0             |
| Експлуатаційні й електричні                              |                 |
| Вхідна частота   | Від 50 до 60 Hz |
| Споживана потужність                                     | 2,7 W           |
| Струм у лампі (ном.)                                     | 17 mA           |
| Еквівалент потужності у ватах                            | 25 W            |
| Час увімкнення (ном.)                                    | 0,5 s           |
| Світло з очікуванням розігріву 60 %                      | 0,5 s           |
| Коефіцієнт потужності (частка)                           | 0,5             |

## Світлодіодна капсула MV CorePro

|   |  |
|---|--|
| Напруга (ном.)                                    | 220-240 V                              |
| <b>Температура</b>                                |  |
| Макс. T-Case (ном.)                               | 88 °C                                  |
| <b>Елементи керування й затемнення</b>            |  |
| З регульованою яскравістю                         | Лише з певними регуляторами яскравості |
| <b>Механічні деталі й корпус</b>                  |  |
| Обробка лампи                                     | Матовий                                |
| Матеріал лампи                                    | Пластик                                |
| Форма лампи                                       | G9                                     |
| Вага нетто (шт.)                                  | 0,008 kg                               |
| <b>Затвердження й застосування</b>                |  |
| Клас енергоефективності                           | E                                      |
| Підходить для підсвічування                       | Ні                                     |
| Споживання енергії кВт/1000 год                   | 3 kWh                                  |
| Реєстраційний номер EPREL                         | 1932588                                |
| Знак CE   | Так                                    |
| Відповідає стандартам європейської директиви RoHS | Так                                    |
| Комфорт для очей                                  | Так                                    |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3 | 1                                     |
| Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)                                 | 0,4                                   |
| Діапазон температури довкілля  | від -20 °C до +45 °C                  |
| <b>Інструкція із застосування</b>  |                                       |
| чи можна використовувати в закритих світильниках                             | No                                    |
| <b>Дані про виріб</b>  |                                       |
| Назва замовленого виробу   | CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D |
| Повна назва виробу   | CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D |
| Повний код виробу  | 872016930175700                       |
| Код замовлення   | 929003791102                          |
| Номер матеріалу (12NC)   | 929003791102                          |
| Чисельник – кількість в упаковці   | 1                                     |
| EAN/UPC - продукт/упаковка   | 8720169301757                         |
| Чисельник – упаковок у зовнішній коробці                                     | 12                                    |
| EAN/UPC - корпус   | 8720169301764                         |



### Розміри



| Product                               | D     | C     |
|---------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D | 16 mm | 52 mm |


# Світлодіодна капсула MV CorePro

## Фотометричні дані



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

## Термін служби



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

## Світлодіодна капсула MV CorePro

