



CorePro LED capsule MV



CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast

Denne nettspenningslyskilden med én sokkel for armaturer med G9-feste gir retningsbestemt lys, noe som gjør den til et reelt alternativ til halogenlyskilder. Den er spesielt godt egnet til arbeidsbelysning i butikker, hoteller og restauranter og er ideell til skrivebordslamper og skapbelysning. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G9-holdere og kan erstatte halogenlyskilder. Den gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G9
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Referanse for fluksmåling	Sphere
Garantiperiode	2 år
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	320 grad(er)
Lysytelse	480 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K

Lysutbytte (vurdert) (Nom)	120 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4 W
lyskildestrøm (nom.)	24 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar for lyset er på 60 %	0,5 s

CorePro LED capsule MV

Effektfaktor (brøk)	0.5
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	93 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	G9
Nettvekt (stykk)	0,011 kg

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	E
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1932585
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerverdi (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C


Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
---	----

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Full EOC	872016930177100
Lokal kodebeskrivelse	3833447
Bestillingskode	929003791202
Materialenr. (12NC)	929003791202
Lokal bestillingskode	3833447
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169301771
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8720169301788



Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm


CorePro LED capsule MV

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

CorePro LED capsule MV

