



CorePro LED kapsula MV



CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

Špeciálne LED produkty ponúkajú vysokokvalitné osvetlenie, vďaka čomu sú skutočnými náhradami za halogénové svetelné zdroje (ako sú G9 a R7S). Hodia sa najmä na osvetlenie hotelov a reštaurácií a sú ideálne pre dekoratívne a intímne priestory. Špeciálne LED produkty ponúkajú významnú úsporu energie a minimalizáciu nákladov na údržbu bez akýchkoľvek kompromisov voči kvalite osvetlenia.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie		Konzistencia farieb	
Pätica	G9		<6
Nominálna životnosť	15 000 h	Index podania farieb (CRI)	80
Spínací cyklus	50 000	LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Technológia osvetlenia	LEDspot	Fotobiologická bezpečnosť podľa normy EN 62471	RGO
Referenčný svetelný tok	Sphere		
Záručná lehota	2 rokov		
Svetelné technické		Prevádzkové a elektrické	
Kód farby	827 [CCT of 2700K]	Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Uhol vyžarovania (nom.)	320 stupeň (stupne)	Spotreba	4 W
Svetelný tok	480 lm	Prúd svetelného zdroja (nom.)	24 mA
Označenie farby	Teplá biela (WW)	Ekvivalentný výkon	40 W
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K	Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Merný výkon (menovitý) (nom.)	120 lm/W	Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
		Účinnosť (zlomok)	0,5

CorePro LED kapsula MV

Napätie (nom.)	220-240 V
Teplota	
Maximálna teplota krytu (nom.)	93 °C
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Len s konkrétnymi stmievačmi
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Matná
Materiál žiarovky	Plast
Tvar žiarovky	G9
Čistá hmotnosť (kus)	0,011 kg
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	E
Vhodné pre akcentačné osvetlenie	Nie
Spotreba energie kWh/1 000 h	4 kWh
Registračné číslo EPREL	1932585
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
EyeComfort	áno
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1

Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolitých teplôt	-20 až +45 °C
Podmienky použitia	
možno použiť v uzavretých svietidlách	No
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Úplný názov produktu	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Úplný kód produktu	872016930177100
Objednávkový kód	30177100
Č. materiálu (12NC)	929003791202
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169301771
Čitateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8720169301788



Rozmerový obrázok



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm


CorePro LED kapsula MV

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

Životnosť



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

CorePro LED kapsula MV

