

CorePro LED liniar MV

CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic transparent

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic transparent, 135 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	R7s
Durată de viaţă nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Referinţă de măsurare a fluxului	Sphere
Perioadă de garanție	2 ani

Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Unghi de distribuţie luminoasă (nom.)	300 °
Flux luminos	950 lm
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	135 lm/W
Consistenţă culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menţinere a fluxului luminos al lămpii la sfârşitul duratei de viaţă nominale (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Funcţionare și sistem electric	
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	7 W
Curent lampă (nom.)	51 mA
Echivalent putere	60 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracţie)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	88 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Material bec	Plastic transparent

CorePro LED liniar MV

Formă bec	R7S
Greutate netă (bucată)	0,037 kg

Aprobare și aplicație	
Clasă de eficienţă energetică	D
Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh
Număr de înregistrare EPREL	1932586
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 ºC

Condiţii de utilizare	
Tehnologie fără fir	Nu se aplică

Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830
Numele complet al produsului	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830
Full EOC	872016930193100
Cod de comandă	30193100
Număr material (12NC)	929003791302
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169301931
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8720169301948

Cote



Product	**D**	**C**
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	28 mm	78 mm

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

CorePro LED liniar MV

Date fotometrice



General uniform lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

Durată de viață



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

© 2026 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.