



# CorePro LED lineær MV



## CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 time(r), Klar plast

CorePro R7S er en ettermonterbar erstatningsenhet for tradisjonelle lineære R7S-lyskilder med to sokler. Den er utformet for allmennbelysning, og gir det samme lyset som en halogenpære. Innenfor produkspekteret kan du velge produkter som kan dimmes og ha en dimmingsfunksjonen som muliggjør en koselig atmosfære ved bruk av armaturer som kan dimmes.

### Produktdata


Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	R7s	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell levetid	15 000 time(r)	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Brytersyklus	50 000	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Lighting Technology	LEDspot	<b>Drift og elektronikk</b>	
Referanse for fluksmåling	Sphere	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Garantiperiode	2 år	Effektforbruk	7 W
<b>Teknisk belysning</b>		lyskildestrøm (nom.)	51 mA
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	Effekten som tilsvare	60 W
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)	Starttid (nom.)	0,5 s
Lysytelse	1 000 lm	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Effektfaktor (brøk)	0.5
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K	Spennning (nom.)	220-240 V
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	142 lm/W		
Fargesamsvar	<6		

# CorePro LED lineær MV

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	88 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Klar plast
Lyspæreform	R7S
Nettvekt (stykk)	0,037 kg
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	D
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1932589
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4



For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C
Bruksforhold	
Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDlineær ND 7-60W R7S 78mm840
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDlineær ND 7-60W R7S 78mm840
Full EOC	872016930195500
Lokal kodebeskrivelse	3833456
Bestillingskode	929003791402
Materialenr. (12NC)	929003791402
Lokal bestillingskode	3833456
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169301955
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169301962

## Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDlineær ND 7-60W R7S 78mm840	28 mm	78 mm

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlineær ND 7-60W R7S 78mm840

General uniform lighting - CorePro LEDlineær ND 7-60W R7S 78mm840

# CorePro LED lineær MV

## Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

