



# Ecohome

## EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR

LEDbulb, A60, 80 W, E27, 3000 K, 900 lm, 15000 hora(s), Plástico

LEDbulb, A60, 80 W, E27, 3000 K, 900 lm, 15000 hora(s), Plástico, 85 lm/W

### Datos del producto


Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDbulb
Periodo de garantía	1 años
Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	900 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	85 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	10.5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	75 mA

Equivalente en potencia en vatios	80 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.51
Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	85 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Plástico
Forma del foco	A60
Peso neto (pieza)	0.032 kg
Aprobación y aplicación	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
<b>Condiciones de aplicación</b>	
Tecnología inalámbrica	No aplica
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR
Nombre del producto completo	EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR



Full EOC	872016930536600
Código del pedido	929003793471
N.º de material (12NC)	929003793471
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169305366
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8720169305373

Plano de dimensiones



Product	D	C
EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR	60 mm	109 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR

Light Distribution Diagram - EcoHome LEDBulb 10.5WE27 3000KHV1PF/20AR

