



# Ecohome

## EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR

LEDbulb, A60, 95 W, E27, 6500 K, 1150 lm, 15000 hora(s), Plástico

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDbulb
Periodo de garantía	1 años
Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	1,150 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	88 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	13 W
Corriente de la lámpara (nominal)	95 mA
Equivalente en potencia en vatios	95 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.51
Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	95 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco

Material del foco	Plástico
Forma del foco	A60
Peso neto (pieza)	0.032 kg

**Aprobación y aplicación**


Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

**Información del producto**

Nombre del producto del pedido	EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR
--------------------------------	--


Nombre del producto completo	EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR
Full EOC	872016930546500
Código del pedido	929003793771
N.º de material (12NC)	929003793771
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169305465
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8720169305472

**Plano de dimensiones**




Product	D	C
EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR	60 mm	109 mm

**Datos fotométricos**




Light Distribution Diagram - EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR



Spectral Power Distribution Colour - EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR

Datos fotométricos




General of Parameters 41 Philips Lighting B.V. Page 117

General uniform lighting - EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - EcoHome LEDBulb 13W E27 6500KHV 1PF/20AR

