



Ecohome

EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1300 lm, 15000 hora(s), Plástico

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1300 lm, 15000 hora(s), Plástico, 86 lm/W


Datos del producto

Información general		Equivalente en potencia en vatios	
Tapa-base	E27		100 W
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Ciclo del interruptor	50.000	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Lighting Technology	LEDbulb	Factor de potencia (fracción)	0,51
Periodo de garantía	1 años	Voltaje (nominal)	220-240 V
Información técnica sobre la luz		Temperatura	
Código de color	830 [CCT of 3000K]	T° estuche máxima (nominal)	95 °C
Ángulo de haz (nominal)	150 °	Controles y atenuación	
Flujo luminoso	1.300 lm	Regulable	No
Designación de color	Blanco (WH)	Mecánica y carcasa	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Acabado de la luz	Blanco
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	86 lm/W	Material del foco	Plástico
Consistencia de color	<6	Forma del foco	A60
Índice de producción de color (IRC)	80	Peso neto (pieza)	0,040 kg
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Aprobación y aplicación	
Operación y aspectos eléctricos		Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		
Consumo de energía	15 W		
Corriente de la lámpara (nominal)	110 mA		

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplica
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR
Nombre del producto completo	EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR



Full EOC	872016930550200
Código del pedido	929003793871
N.º de material (12NC)	929003793871
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169305502
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8720169305519

Plano de dimensiones



Product	D	C
EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR	60 mm	120 mm


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR

Light Distribution Diagram - EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR

Datos fotométricos




General of Parameters 41 Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - EcoHome LEDBulb 15W E27 3000KHV 1PF/20AR

