



# Ecohome

## EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 6500 K, 1300 lm, 15000 hora(s), Plástico

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

### Datos del producto


Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Periodo de garantía	1 años
Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	1.300 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	86 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	15 W
Corriente de la lámpara (nominal)	110 mA
Equivalente en potencia en vatios	100 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,51
Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	95 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco

Material del foco	Plástico
Forma del foco	A60
Peso neto (pieza)	0,040 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR



Nombre del producto completo	EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR
Full EOC	872016930548900
Código del pedido	929003793971
N.º de material (12NC)	929003793971
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169305489
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8720169305496

Plano de dimensiones



Product	D	C
EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR	60 mm	120 mm


Datos fotométricos



General uniform lighting - EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR


Light Distribution Diagram - EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR

Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - EcoHome LEDBulb 15W E27 6500KHV 1PF/20AR

