



# Lámparas LED Essential

## Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K A19 1PK

LEDbulb, A19, 40 W, E27, 6500 K, 450 lm, 15000 hora(s), Plástico

LEDbulb, A19, 40 W, E27, 6500 K, 450 lm, 15000 hora(s), Plástico, 81 lm/W

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDBulb
Periodo de garantía	1 años

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	450 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	81 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	60 Hz

Consumo de energía	5.5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	80 mA
Equivalente en potencia en vatios	40 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	75 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No


Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Plástico
Forma del foco	A19

# Lámparas LED Essential

Peso neto (pieza)	0.022 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
<b>Condiciones de aplicación</b>	
Tecnología inalámbrica	No aplica
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K A19 1PK


Nombre del producto completo	Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K A19 1PK
Full EOC	872016930924100
Código del pedido	929003797412
N.º de material (12NC)	929003797412
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169309241
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8720169309258

## Plano de dimensiones




Product	D	C
Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K A19 1PK	60 mm	107 mm

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K A19 1PK



Spectral Power Distribution Colour - Ess LEDBulb 5.5-40W E27 6500K A19 1PK

