



# Lámparas LED Essential

## Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19 1PK

LEDbulb, A19, 60 W, E27, 3000 K, 800 lm, 15000 hora(s), Plástico

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LEDbulb
Periodo de garantía	1 años

Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	800 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80

LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
---	------

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	8 W
Corriente de la lámpara (nominal)	120 mA
Equivalente en potencia en vatios	60 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	80 °C

# Lámparas LED Essential

## Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

## Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Plástico
Forma del foco	A19
Peso neto (pieza)	0.023 kg

## Aprobación y aplicación


Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

## Información del producto

Nombre del producto del pedido	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19 1PK
--------------------------------	-------------------------------------



Nombre del producto completo	Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19 1PK
Full EOC	872016930926500
Código del pedido	929003797512
N.º de material (12NC)	929003797512
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169309265
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8720169309272

## Plano de dimensiones



Product	D	C
Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19 1PK	60 mm	107 mm

## Datos fotométricos




General uniform lighting - Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19 1PK

Light Distribution Diagram - Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19 1PK

# Lámparas LED Essential

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19  
1PK

## Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Ess LEDBulb 8-60W E27 3000K A19 1PK

