



MASTER Glass LED-pærer

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G

LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 t, Glas

LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 t, Glas, 146 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	25.000 t
Skiftcyklus	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	5 år
Lysteknisk	
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm	1.055 lm
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	146 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	95
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	7,2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	49 mA
Wattforbrugsækvivalent	75 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,6
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere

MASTER Glass LED-pærer

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	A60
Nettovægt (stykke)	0,032 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EPREL registreringsnummer	1969958
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C
Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	No


Trådløs teknologi	Ikke relevant
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
Det fulde produktnavn	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
Full EOC	872016931099500
Beskrivelse af lokal kode	2057819666
Ordrekode	929003798702
Materialenr. (12NC)	929003798702
Lokal ordrekode	2057819666
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169310995
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169311008

Målskitse




Product	D	C
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G

MASTER Glass LED-pærer


Fotometriske data



Technical Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 117

General uniform lighting - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G

Levetid



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G

