



MASTER Glass LED ampuller



MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G

LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 h, Cam

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip filaman MASTER cam ampuller, enkandesan cam LED ampullerin bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Müşteriler için rahat bir atmosfer yaratmak adına ideal olan bu cam LED ampuller, mükemmel ışık kalitesi sağlar. MASTER cam ampuller, farklı lümen seviyeleri ve renk sıcaklıkları için dim edilebilir (dim edilebilir cam led ampuller). Ayrıca normal LED ampullere kıyasla %30 daha az enerji kullanarak önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlarlar. Ayrıca 25.000 saat kullanım ömrü sunan bu kısılabilir cam LED ampuller bakım maliyetlerini de düşürür.

Ürün veri

| Genel Bilgiler | |
|------------------------|----------|
| Kapak Tabanı | E27 |
| Nominal kullanım ömrü | 25.000 h |
| Anahtar Döngüsü | 20.000 |
| Aydınlatma Teknolojisi | LEDbulb |
| Akış ölçüm referansı | Sphere |
| Garanti süresi | 5 yıl |

Işık Teknik Ayrıntıları

| | |
|------------------|------------------------------|
| Renk Kodu | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] |
| Işın Açısı (Nom) | 300 ° |
| Işık Akısı | 1.055 lm |
| Renk Kodlaması | Sıcak Parlıltı (WG) |

| | |
|--|-------------|
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 2200 2700 K |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 146 lm/W |
| Renk Tutarlılığı | <6 |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | 95 |
| Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom) | 70 % |
| EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik | RG1 |

Çalıştırma ve Elektrik

| | |
|-------------------|--------------|
| Giriş Frekansı | 50 ila 60 Hz |
| Güç Tüketimi | 7,2 W |
| Lamba Akımı (Nom) | 49 mA |
| Güç Eşleniği | 75 W |

MASTER Glass LED ampuller

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Başlangıç Saati (Nom) | 0,5 s |
| %60 ışığa kadar ısınma süresi | 0,5 s |
| Güç Faktörü (Kesir) | 0,6 |
| Voltaj (Nom) | 220-240 V |

Sıcaklık

| | |
|---------------------------|-------|
| Muhafaza Maksimumu (Nom.) | 70 °C |
|---------------------------|-------|

Kontroller ve Dim Etme

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Dim Edilebilir | Yalnızca belirli karartıcılarla |
|----------------|---------------------------------|

Mekanik ve Muhafaza

| | |
|--------------------------|----------|
| Lamba Kaplaması | Buzlu |
| Lamba Malzemesi | Cam |
| Lamba Biçimi | A60 |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,032 kg |

Onay ve Uygulama

| | |
|------------------------------|---------|
| Enerji Verimliliği Sınıfı | D |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 8 kWh |
| EPREL Tescil Numarası | 1969954 |
| CE işareti | Evet |
| EU RoHS ile uyumludur | Evet |
| Göz Konforu | Evet |

| | |
|--|----------------|
| Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre | 0,9 |
| titreme değeri | |
| Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM) | 0,4 |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20 ila +45 °C |


Uygulama Koşulları

| | |
|---|----|
| kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi? | No |
|---|----|

Ürün Verileri

| | |
|--|--|
| Sipariş ürün adı | MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G |
| Tam ürün adı | MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G |
| Tam ürün kodu | 872016931107700 |
| Sipariş kodu | 31107700 |
| Malzeme No. (12NC) | 929003799102 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu | 8720169311077 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 10 |
| EAN/UPC - Kutu | 8720169311084 |



Boyutlu çizim



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G | 60 mm | 108 mm |


MASTER Glass LED ampuller

Fotometrik bilgi




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G

General uniform lighting - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G

MASTER Glass LED ampuller

