



MASTER UltraEfficient LED- lyspære

MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE

LEDbulb, A60 , 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass

LEDbulb, A60 , 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	500 000
Lighting Technology	LEDbulb
Referanse for fluksmåling	Sphere
Garantiperiode	5 år
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Lysutløse	840 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W
Fargesamsvar	<6


Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4 W
lyskildestrom (nom.)	20 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	A60
Nettvekt (stykk)	0,037 kg
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	A
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1882027
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovasjoner	UltraEfficient
Flimerverdi (PstLM)	1



Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C
Bruksforhold	
Trådløs teknologi	Ikke relevant
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE
Fullstendig produktnavn	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE
Full EOC	872016931051300
Bestillingskode	929003800102
Materialenr. (12NC)	929003800102
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169310513
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169310520

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	108 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE

General uniform lighting - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE

