



MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 time(r),
Glass

Dette er den mest effektive LED-lyspæren fra Philips. 210 lm/W er ren bærekraftighet og med 50000 timers levetid reduseres også avfallet siden lyskildene ikke skal erstattes så ofte. Dette er ikke bare et produkt med høy SPEC, men har også den kjente Philips-lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	
Sokkelbase	E14	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W
Nominell levetid	50 000 time(r)	Fargesamsvar	<6
Brytersyklus	500 000	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Lighting Technology	LEDbulb	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Referanse for fluksmåling	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Garantiperiode	5 år		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)	Effektforbruk	2,3 W
Lysytelse	485 lm	lyskildestrom (nom.)	23 mA
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Effekten som tilsvarer	40 W
Korreletert fargetemperatur (nom.)	2700 K	Starttid (nom.)	0,5 s
		Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s

MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

Effektfaktor (brøk)	0.4
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	P45
Nettovekt (stykk)	0,015 kg

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	A
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	1881206
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja

LED-innovasjoner	UltraEfficient
Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C


Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
---	----

Produktdata



Produktnavn for bestilling	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
Fullstendig produktnavn	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
Full EOC	872016931073500
Bestillingskode	929003801102
Materialenr. (12NC)	929003801102
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169310735
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169310742

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	45 mm	80 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

MASTER UltraEfficient LED candles and lusters

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE

