



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

CorePro, LED, PL-C, EM/hálózat, 150 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 h

A CorePro LED PLC 2P hagyományos fénycső formájú LED-fényforrás. Ez a termék ideális cseremegoldás az általános világítási alkalmazásokhoz: megfelel az alapvető világítástechnikai követelményeknek, jelentős energiamegtakarítást kínál, és környezetbarát.

Termék adatok

Általános információ

Fejelés - foglalat	G24d
Névleges élettartam	30 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérés referencia	Sphere
Jótállási idő	3 év

Technikai adatok

Színkód	3000/4000/6500
Sugárzási szög (névleges)	360 fok
Fényáram	1 240 1 300 1 300 lm
Színmegjelölés	3000/4000/6500
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 4000 6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	146 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	82

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	8,9 W
Fényforrás árama (névleges)	50 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,9
Feszültség (névleges)	220–240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	26W PL-C
Induló áramlökés a hálózaton	13,6
Fényforrások maximális száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – Hálózati	16
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – EM-előtét kiegyenlítő kond. nélkül	70

CorePro LED PLC 2P

Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – EM-előtét kiegyenlítő kondenzátorral	-
Fényforrások maximális száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – Hálózati	21
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – EM-előtét kiegyenlítő kond. nélkül	93
Fényforrások max. száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – EM-előtét kiegyenlítő kondenzátorral	-
Előtét-kompatibilitás	EM/hálózat

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	75 °C
---	-------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrás anyaga	Műanyag
Fényforrásbúra formája	PL-C
Nettó tömeg (darab)	0,077 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékossági osztály	D
Energiatakarékos termék	Igen
Jóváhagyási jelzések	Megfelel az RoHS irányelvnek CE jelölés KEMA Keur tanúsítvány

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	9 kWh
EPREL-regisztrációs szám	2154073
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +35 °C


Alkalmazási feltételek

használható zárt lámpatestekben?	Yes
Vezeték nélküli technológia	Nem alkalmazható

Termékadatok

A termék megrendelési neve	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
Teljes terméknév	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
Full EOC	872110303505900
Rendelési kód	03505900
Cikkszám (12NC)	929004253002
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8721103035059
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8721103035066



Méretezett rajza



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	100 mm	150 mm	172 mm


CorePro LED PLC 2P

Fotometriai adatok




General uniform lighting - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Élettartam





FailureRate



Life Expectancy Diagram

CorePro LED PLC 2P

Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

