



CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF/Mains 9W 830 4P

CorePro, LED, PL-T, HF/Nett, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 time(r)

CorePro LED PLT 4P er en LED-lyskilde integrert i en tradisjonell formfaktor for lysrør. Dette produktet er den perfekte løsningen for oppgradering på bruksområder innen generell belysning: Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GX24Q-3 Rotatable end-cap
Nominell levetid	30 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Garantiperiode	3 år
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 grad(er)
Lysytelse	990 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	110 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	9 W
lyskildestrom (nom.)	47 mA
Effekten som tilsvarer	26 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	26W PL-T
Startstrøm ved nettstrøm	7.07
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	109
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uten kompensasjonskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM-forkobling med kompensasjonskondensator.	-
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	174

CorePro LED PLT 4P

Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uten - kompensasjonskondensator.	
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med - kompensasjonskondensator.	
Forkoblingskompatibilitet	HF/Nett
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	127 mm
Lyspæreform	PL-T
Nettvekt (stykk)	0,111 kg
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	E
Energiforbruk kWh/1000 t	9 kWh


EPREL-registreringsnummeret er:	2277171
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +35 °C
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLT HF/Mains 9W 830 4P
Fullstendig produktnavn	CorePro LED PLT HF/Mains 9W 830 4P
Full EOC	872110304977300
Bestillingskode	929004266802
Materialenr. (12NC)	929004266802
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8721103049773
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8721103049780

Målskisse



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF/Mains 9W 830 4P	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm



Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 9W 830 4P

CorePro LED PLT 4P


Levetid




Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc



FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 9W 830 4P

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 9W 830 4P

CorePro LED PLT 4P

