



# CorePro LED PLT 4P



## CorePro LED PLT HF/Mains 9W 840 4P

CorePro, LED, PL-T, HF/Nett, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 time(r)

CorePro LED PLT 4P er en LED-lyskilde integrert i en tradisjonell formfaktor for lysrør. Dette produktet er den perfekte løsningen for oppgradering på bruksområder innen generell belysning: Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GX24Q-3 Rotatable end-cap
Nominell levetid	30 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Garantiperiode	3 år
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 grad(er)
Lysytelse	1100 lm
Fargebetegnelse	Kalldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	122 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	9 W
lyskildestrom (nom.)	47 mA
Effekten som tilsvarer	26 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	26W PL-T
Startstrøm ved nettstrøm	7,07
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	109
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uten kompensasjonskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM-forkobling med kompensasjonskondensator.	-
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	174

# CorePro LED PLT 4P

Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uten - kompensasjonskondensator.

Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med - kompensasjonskondensator.

Forkoblingskompatibilitet HF/Nett

## Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) 60 °C

## Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

## Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate Matt

Lyspæremateriale Plast

Produktlengde 127 mm

Lyspæreform PL-T

Nettvekt (stykk) 0,111 kg

## Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse E

Energiforbruk kWh/1000 t 9 kWh

EPREL-registreringsnummeret er: 2277172

CE-merke Ja

I samsvar med EU RoHS Ja

Flimmerverdi (PstLM) 1

Stroboskopisk effekt 0,4

For omgivelsestemperaturer mellom –20 til +35 °C

## Produktdata

Produktnavn for bestilling CorePro LED PLT HF/Mains 9W 840 4P

Fullstendig produktnavn CorePro LED PLT HF/Mains 9W 840 4P

Full EOC 872110304979700

Bestillingskode 929004266902

Materialenr. (12NC) 929004266902


Antall – per pakke 1

EAN/UPC – produkt/boks 8721103049797

SAP-teller – pakker per utvendige 20


EAN/UPC – boks 8721103049803

## Målskisse



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF/Mains 9W 840 4P	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm



## Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 9W 840 4P

# CorePro LED PLT 4P


## Levetid




Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc



FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 9W 840 4P

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 9W 840 4P

## CorePro LED PLT 4P

