



CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P

CorePro, LED, PL-T, HF/Nett, 141 mm, 13.5 W, 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 time(r)

CorePro LED PLT 4P er en LED-lyskilde integrert i en tradisjonell formfaktor for lysrør. Dette produktet er den perfekte løsningen for oppgradering på bruksområder innen generell belysning: Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GX24Q-3 Rotatable end-cap
Nominell levetid	30 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Garantiperiode	3 år
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 grad(er)
Lysytelse	1 620 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	120 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	13,5 W
lyskildestrøm (nom.)	72 mA
Effekten som tilsvarer	32 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	32W PL-T
Startstrøm ved nettstrøm	3.28
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	129
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uten kompensasjonskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM-forkobling med kompensasjonskondensator.	-
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	206

CorePro LED PLT 4P

Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uten - kompensasjonskondensator.

Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med - kompensasjonskondensator.

Forkoblingskompatibilitet HF/Nett

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) 65 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate Matt

Lyspæremateriale Plast

Produktlengde 141 mm

Lyspæreform PL-T

Nettvekt (stykk) 0,132 kg

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse E

Energiforbruk kWh/1000 t 14 kWh

EPREL-registreringsnummeret er: 2298758

CE-merke Ja

I samsvar med EU RoHS Ja

Flimerverdi (PstLM) 1

Stroboskopisk effekt 0,4

For omgivelsestemperaturer mellom –20 til +35 °C

Produktdata

Produktnavn for bestilling CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P

Fullstendig produktnavn CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P

Full EOC 872110304981000

Bestillingskode 929004267002

Materialenr. (12NC) 929004267002


Antall – per pakke 1

EAN/UPC – produkt/boks 8721103049810

SAP-teller – pakker per utvendige 20


EAN/UPC – boks 8721103049827

Målskisse



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm



Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P

CorePro LED PLT 4P


Levetid



Life Expectancy Diagram




FailureRate



LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P

CorePro LED PLT 4P

